




### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Defem                 |
| Produkt eller type komponent | Nettrenne             |
| Marked                       | Komersielle bygninger |

### Komplementær

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Form                               | U-form                      |
| Materiale                          | Stål ( elektro-galvanisert) |
| Atmosfærisk korrosivitets kategori | C1                          |
| Transversal diameter på leder      | 5 mm                        |
| Tråddimensjon                      | 6 mm                        |
| Høyde                              | 60 mm                       |
| Bredde                             | 622 mm                      |
| Lengde                             | 2,5 m                       |
| Vekt                               | 1040 kg / sett á 100        |

### Miljø

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Miljødata | Oppvarmet lokale med lav eksponering for korrosjon Hotell og kontorer |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 5,9 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 62,1 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 250,3 kg |
| Package 1 Weight         | 10,5 kg  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon      |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |