



#### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Range of product                | Acti9               |
| Produkt eller type komponent    | Terminal            |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |

#### Komplementær

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm    | 100 A<br>80 A<br>63 A<br>25 A<br>32 A<br>40 A<br>50 A<br>125 A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer | Kabelklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Avmantlingslengde  | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiltrekningsmoment | 10 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompatibel med     | Multi 9 Multi 9 C60<br>Acti 9 Acti 9 C60H-DC<br>Acti 9 Acti 9 iSW<br>Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60<br>Acti 9 Acti9 iID<br>Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9 Acti 9 SW60-DC<br>Acti 9 Acti 9 C60NA-DC<br>Acti 9 Acti 9 C120NA-DC<br>Multi 9 Multi 9 ID<br>Acti 9 Acti 9 DT60<br>Acti 9 Acti 9 C120<br>Acti 9 Vigi C120 |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 1,7 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 12,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 13,5 cm |
| Package 1 Weight         | 19,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 12      |
| Pakke 2 Høyde            | 12,5 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 11,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 23,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 299,0 g |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 3       | S03      |
| Antall enheter i pakke 3 | 144      |
| Pakke 3 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 4,137 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#"> REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#"> Ja</a>                          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|