



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn utstyr	MX + OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A at 415 v, AC 6 A at <= 240 V, AC
Styrespenning	100...415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti9 DPN Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti9 ITG40 Acti 9 Acti9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Lokal varslng	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	65 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Fleksibel Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Stiv
Avmantlingslengde	9 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn
Kompatibilitetskode	MX + OF

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	3 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	70 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,7 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	624 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,103 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------