



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MN
Styrespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Standard
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti9 DPN Vig Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti9 ITG40 Acti 9 Acti9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Lokal varslng	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	66 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme - 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Fleksibel Klemme - 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Stiv Klemme - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Fleksibel Klemme - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Stiv
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibilitetskode	MN

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	75,600 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	663,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,368 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------