



### Teknisk informasjon

Range of product	Librio Prodis Acti 9 Clario
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MNx
Styrespenning	400 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Med ekstern mating
9 mm polbredde	2

### Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti 9 DPN
Lokal varslng	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	73 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling ( Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling ( Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse Skrutilkobling ( Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv
Avmantlings lengde	9 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn
Kompatibilitetskode	MNx

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85,0 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	72
Forpakning 2 vekt	7,144 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	8
Forpakning 3 vekt	736,0 g
Forpakning 3 høyde	8,5 cm
Forpakning 3 bredde	10 cm
Forpakning 3 lengde	26,5 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------