



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	iOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 v, AC 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	32 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
IP-grad	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,800 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm

Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,200 cm
Pakke 2 Vekt	570,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,350 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------