



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	2...100 MA at 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 MA at 24 V, DC 2...100 MA at 48 V, DC 2...100 MA at 60 V, DC 2...100 MA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

I drift	Daisy chain up to 100 devices
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Vekt	30 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Godkjenninger	EAC CCC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	9,300 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,700 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,400 cm
Pakke 2 Vekt	520,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	26,900 cm
Pakke 3 Bredde	28,500 cm
Pakke 3 Lengde	38,700 cm
Pakke 3 Vekt	6,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------