



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Komplementær

Antall moduler	28 måter N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Senteravstand fane	18 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	36 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	Sett á 10 endestykke
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	415 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasjeplassering	Top or bottom på tunnelklemmer Top or bottom på dobbel terminal
9 mm polbredde	114
Bredde	1000 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,540 cm
Pakke 1 Bredde	0,900 cm
Pakke 1 Vekt	104,000 cm
Package 1 Weight	455,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,400 cm
Pakke 2 Bredde	105,000 cm
Pakke 2 Lengde	9,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,280 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	270
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	135,120 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------