



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M340 automation platform
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP network module
Konsept	Transparent Ready
Integrert tilkoblingstype	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparent ready class B30
Overflatebeskyttelse	TC

Komplementær

Kommunikasjonsfunksjoner	Bandwidth management Data Editor (via PC-terminal) FDR server Rack viewer SNMP network administrator Global Data I/O Scanning Modbus TCP messaging Webserveren konfigurerbar
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Minnebeskrivelse	Supplied Flash memory card (BMXRWSC016M)
Minnebruk	Application saving Activating the standard web server
Forsyning	Internal power supply via rack
Merking	CE
Lokal varsling	Aktivitet på Ethernet netverk (ETH ACT): 1 LED (Grønn) Prosesor kjører (RUN): 1 LED (Grønn) Status på Ethernet netverk (ETH STS): 1 LED (Grønn) Data rate(ETH 100): 1 LED (Rød) Minnekortfeil (CARD ERR): 1 LED (Rød) Prosesor eller systemfeil (ERR): 1 LED (Rød)
Kontrolltype	RESET pushbutton cold restart
Strømforbruk	90 mA på 24 V DC
Modul format	Standard
Vekt	0,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,100 cm
Pakke 1 Bredde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,500 cm
Package 1 Weight	235,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,868 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81