



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Installasjonssystem | Serviceboks Kanal Stender Stav |
| Produkt eller type komponent | Jording enhet |

Komplementær

| | |
|------------------------------|---|
| Type av installasjonsstav | To-sidet En-sidet |
| Type av installasjonsstender | To-sidet En-sidet |
| Type boks | Service box kit |
| Enhetens utseende | Tom |
| Antall pr. sett | Sett á 20 |
| Kanalmaterial | Aluminium |
| Kanaldimensjoner | 75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm |
| Kompatibilitet | Altira ledningsnett enhet Unica ledningsnett enhet |
| Pole / post overflate | Anodisert Pulverlakkert |
| Pol fikse modus | Spenning montert Frittstående |
| Materiale | Stål |
| Lengde | 9 mm |
| Høyde | 9 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Marked | Bolig Komersielle bygninger |

Miljø

| | |
|----------------------------|---|
| Standarder | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad | IP30 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 0,890 cm |
| Pakke 1 Bredde | 0,900 cm |
| Pakke 1 Vekt | 0,900 cm |
| Package 1 Weight | 1,100 g |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 20 |
| Pakke 2 Høyde | 1,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 8,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 12,000 cm |
| Pakke 2 Vekt | 25,000 g |
| Enhetstype pakke 3 | S01 |
| Antall enheter i pakke 3 | 240 |
| Pakke 3 Høyde | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde | 15,000 cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt | 506,000 g |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|---|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |

Logistisk informasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|