

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Installasjonssystem | Stav Stender |
| Produkt eller type komponent | Kabel mater |

Komplementær

| | |
|------------------------------|--|
| Type av installasjonsstav | En installasjonsboks To installasjonsbokser To-sidet En-sidet |
| Type av installasjonsstender | En-sidet To-sidet |
| Fargetone | Grå (RAL 7030) |
| Antall pr. sett | Sett á 10 |
| Pole / post overflate | Pulverlakkert Anodisert |
| Pol fikse modus | Spennning montert |
| Festemetode | Klipses på |
| Materiale | PVC (polyvinyl chloride) |
| Lengde | 120 mm |
| Høyde | 20 mm |
| Bredde | 120 mm |
| Marked | Komersielle bygninger Bolig |

Miljø

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Standarder | EN 50085-1:2005 NF C 68-102 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad | IP30 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 28,0 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,97 cm |
| Forpakning 1 bredde | 12 cm |
| Forpakning 1 lengde | 12 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BAG |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 374,0 g |
| Forpakning 2 høyde | 8,8 cm |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 2 bredde | 12,5 cm |
| Forpakning 2 lengde | 17,8 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 160 |
| Forpakning 3 vekt | 6,47 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|---|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|