



### Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Kanal Stender Serviceboks Stav
Produkt eller type komponent	Jording enhet

### Komplementær

Type av installasjonsstav	To-sidet En-sidet
Type av installasjonsstender	To-sidet En-sidet
Type boks	Service box kit
Enhetens utseende	Tom
Fargetone	Grønn Gul
Antall pr. sett	Sett á 10
Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Kompatibilitet	Altira ledningsnett enhet Unica ledningsnett enhet
Pole / post overflate	Pulverlakkert Anodisert
Pol fikse modus	Frittstående Spenning montert
Materiale	Aluminium
Lengde	200 mm
Marked	Bolig Komersielle bygninger

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,300 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	21,500 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	1,500 cm
Pakke 2 Bredde	4,000 cm
Pakke 2 Lengde	22,500 cm
Pakke 2 Vekt	88,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	500
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,587 kg

## Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------