



### Teknisk informasjon

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Serie                        | TeSys         |
| Kortnavn utstyr              | LUFN          |
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt |

### Komplementær

|   |  |
|---|--|
| Hjelpekontakt sammensetning               | 1 NO + 1 NC  |
| [Ue] merkespenning                        | <= 250 V AC<br><= 250 V DC   |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 250 V i samsvar med CSA<br>250 V i samsvar med IEC 60947-5-1<br>250 V i samsvar med UL |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 5 A  |
| Minimum brytespenning                     | 17 V   |
| Minimum brytestrøm                        | 5 mA   |
| Vekt                                      | 0,05 kg  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 9,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 3,3 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 4,8 cm   |
| Package 1 Weight         | 46,0 g   |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 60       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 3,108 kg |

### Bærekraftig

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b> |  |
| Garanti               | 18 months  |