



Teknisk informasjon

Serie	Linerger
Produktnavn	BZ
Kortnavn utstyr	LA9Z
Produkt eller type komponent	Adapter for skinneresystem
Antall moduler	1

Komplementær

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial Compact
Produktkompatibilitet	NSX100...250
Antall poler	4P
Tillatt strøm	200 A - samleskinne tverrsnitt: 12 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 25 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 30 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 12 x 10 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 10 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 30 x 10 mm
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Skinneavstand	60 mm
Bredde	139 mm
Høyde	251 mm
Dybde	63 mm
Farge	Antrasitt grå

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
---------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	14,5 cm
Pakke 1 Vekt	31,5 cm
Package 1 Weight	1,275 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm

Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	12,272 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------