




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	450 mm
Bredde	250 mm
Vekt	1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 1 9 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 1 9

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,800 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	45,500 cm
Package 1 Weight	1,014 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,500 cm
Pakke 2 Bredde	27,500 cm

Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,377 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	95,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	322,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------