




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,28 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp Horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Horisontal 4P 1 direkte 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	27,5 cm
Pakke 1 Vekt	30,0 cm
Package 1 Weight	1,218 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	36,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	84,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------