




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon

[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Høyde	250 mm
Vekt	3,82 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,0 cm
Pakke 1 Bredde	27,0 cm
Pakke 1 Vekt	40,0 cm
Package 1 Weight	3,791 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	60,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	113,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------