




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Skille
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling Linergy Linergy BS samleskinne Linergy Linergy LGYE samleskinne
Produktspesifikk applikasjon	To partition horizontal busbars
Form for skapsoppdeling	Form 2

Komplementær

Skap/kapsling bredde	650 mm
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle 4000A
Installation description	Cubicle 4000A - bredde 650 mm, dybde 600 mm
Produsert i	For 600 mm deep framework
Nisje dybde	600 mm
Høyde	200 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Type overflate	Textured Matt Pulverlakkert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Vekt	3,7 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	34,700 cm
Pakke 1 Vekt	57,200 cm
Package 1 Weight	3,793 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,196 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	102,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	157,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------