



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G
Type festeskinne	Bakre Modulær
Installert utstyr	Altistart: ATS01N

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredveggskap 6 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredgulvskap 6 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): ATS01N i 555 mm BredPack enclosure 6 modul(er): ATS01N i 555 mm BredPack enclosure
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	35 mm
Bredde	464 mm
Dybde	31 mm
Vekt	0,18 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,6 cm
Pakke 1 Vekt	46,5 cm
Package 1 Weight	174,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm

Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	11,159 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------