



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Bar
Produktnavn	Linery TB
Tilbehør / separat del kategori	Jordingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tilgjengelig utstyr	40 klemmer En 35 mm ² koblings

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm Pack enclosure - bredde 550 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	450 mm
Bredde	13 mm
Dybde	12 mm
Vekt	0,36 kg
Farge	Naturfarget

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,300 cm
Pakke 1 Bredde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	51,000 cm
Package 1 Weight	348,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,306 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	103,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	145,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------