



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Reinforcement bracket
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P rammeverk
Applikasjon	Seismic
Inkludert utstyr	1 x bracket 4 x skruer

Komplementær

Installation description	Kapsling Nisje duct
Condition of use	4 braketter for struktur forsterkning av 300 mm bredde duct 4 braketter for struktur forsterkning av 400 mm bredde nisje duct 4 braketter for struktur forsterkning av 650 mm bredde kapsling 6 braketter for struktur forsterkning av 650 + 150 mm bredde kapsling 4 braketter for struktur forsterkning av 800 mm bredde kapsling
Standarder	IEC 61439-1
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	73 mm
Lengde	79 mm
Bredde	28 mm
Farge	Naturfarget
Materiale	Forsinket stål

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Vekt	10 cm
Package 1 Weight	189 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,073 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	28 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	45 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------