



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	17,38 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,3 cm
Pakke 1 Vekt	54,0 cm
Package 1 Weight	16,78 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	39,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	481,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------