



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	Manuell KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	8
Montering	DIN skinne
[ue] merkespenning	220...230 V 110 - 130 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall utganger	4
Lokal varsling	LED
Lasttype	Incandescent lamps: 4...250 W på 230 V AC Halogen lamper: 4...250 W på 230 V AC LV halogenlamper: 25...250 VA på 12 V AC (Viklet transformator) LV halogenlamper: 4...250 W på 12 V AC (Elektronisk transformator) Kompakt lysrør: 4...125 W på 230 V AC (RC-modus) Energisparingslampe: 4...125 W på 230 V AC (RC-modus) LED lampe: 4...125 W på 230 V AC (RC-modus) Kompakt lysrør: 25...45 W på 230 V AC (RL LED-modus) Energisparingslampe: 25...45 W på 230 V AC (RL LED-modus) LED lampe: 25...45 W på 230 V AC (RL LED-modus) Incandescent lamps: 4...125 W på 110 V AC Halogen lamper: 4...125 W på 110 V AC LV halogenlamper: 25...125 VA på 12 V AC (Viklet transformator) LV halogenlamper: 4...125 W på 12 V AC (Elektronisk transformator) Kompakt lysrør: 4...60 W på 110 V AC (RC-modus) Energisparingslampe: 4...60 W på 110 V AC (RC-modus) LED lampe: 4...60 W på 110 V AC (RC-modus) Kompakt lysrør: 12...22 W på 110 V AC (RL LED-modus) Energisparingslampe: 12...22 W på 110 V AC (RL LED-modus) LED lampe: 12...22 W på 110 V AC (RL LED-modus)

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,300 cm
Pakke 1 Vekt	27,700 cm
Package 1 Weight	576,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6

Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,946 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------