



Oversikt

Leveringstid

Usually Ships within 4 Weeks



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
Produkt eller type komponent	Vegg feste støtte
Applikasjon	Multi-purpose
Kapslingens nominelle dimensjoner	-
Montasjeplassering	Baksiden av kabinettet
Installasjon tilbehør type	Horisontal eller vertikal stilling
Kompatibel med	Spacial Spacial S3D
Sammensetning	Feste skruer 4 lug 4 pre-montert pakning
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Stål
Type overflate	Sinkbelagt
Festemetode	Skrudd - skruetype M8 Skrudd - skruetype M6
Permanent tillatt belastning	250 Kg 249,93 kg
Høyde	Ekte: 74 mm
Bredde	Ekte: 42 mm
Dybde	Vegg-kabinett separasjon : 12 mm
Vekt	0,318 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	15,000 cm
Package 1 Weight	283,800 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	23,200 cm

Pakke 2 Bredde	43,400 cm
Pakke 2 Lengde	35,200 cm
Pakke 2 Vekt	12,298 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	600
Pakke 3 Høyde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	193,065 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------