



#### Teknisk informasjon

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                           | ClimaSys                                |
| Produktnavn                     | ClimaSys CA                             |
| Produkt eller type komponent    | Filter                                  |
| Kompatibel med                  | ClimaSys ClimaSys CV<br>Prisma Prisma P |
| Tilbehør / separat del kategori | Termisk styring tilbehør                |

#### Komplementær

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montasjeplassering                | Mellom kabinett og uttaksristen       |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Uttaksristen 170 x 150 mm             |
| Antall pr. sett                   | Sett á 5                              |
| Suitable for                      | 125 x 125 mm skjære ut                |
| Bredde                            | Skjære ut: 125 mm<br>Utvendig: 150 mm |
| Høyde                             | Skjære ut: 125 mm<br>Utvendig: 170 mm |
| Tykkelse                          | 8 mm                                  |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 0,6 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 12,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 12,5 cm |
| Package 1 Weight         | 3 g     |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 5       |
| Pakke 2 Høyde            | 3 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 12,5 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 12,5 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 15 g    |
| Enhetstype pakke 3       | PAM     |
| Antall enheter i pakke 3 | 3240    |
| Pakke 3 Høyde            | 170 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 100 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 70 kg   |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|