



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Application	Modulær distribusjon søknad Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Chassis
Kortnavn utstyr	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Foran kabinett
Kompatibel med	Spacial Spacial S3D Thalassa Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Sammensetning	1 chassis struktur 2 slutt dekselet 1 nøytral / jord stripe 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 2 frontpaneler med 35 mm DIN-skinne
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Front panel: selvslukkende isolasjons Chassis struktur og rails: Stål
Farge	Front panel: grå (RAL 7035)
Festemetode	Ved å feste elementet - på forsiden med støtte lokasjon
Justering	I høyde fra 40 til 85 mm for DIN-skinne
Antall vannrette rekker	2
Totalt antall 18 mm moduler	24
Type frontplate	Ren og cut-out plater
Antall cut-out	2 hull
Høyde	380 mm
Bredde	260 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,500 cm
Pakke 1 Bredde	27,500 cm
Pakke 1 Vekt	38,500 cm
Package 1 Weight	2,697 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	8,741 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	45,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	46,964 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------