

RZM031RB

Beskyttelsesmodul med innebygget
sperrediode og LED for RSB og RXG releer
med 6..24 VDC forsyning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Tilbehør / separat del kategori	Beskyttelsesutstyr
Produkt eller type komponent	Beskyttelsesmodul
Tilbehør / separat del betegnelse	Diode + green LED
Kompatibilitet	Stikkontakt RSZ (1 C/O)[RETURN]Stikkontakt RSZ (2 C/O)[RETURN]Stikkontakt RGZ (1 C/O)[RETURN]Stikkontakt RGZ (2 C/O)
Anvendes til	RSB relay
Styrespenning	6 - 24 V DC
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

Vekt	0,004 kg
------	----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	1,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	7,000 cm
Pakke 2 Lengde	11,000 cm
Pakke 2 Vekt	20,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	1500
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,250 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Wiring Diagram

