



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium
Tilbehør / separat del betegnelse	Preformed cable
Tilbehør / type del	Tilkoplingskabel
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse	Modicon Premium PLC Servo drive

Komplementær

Produktkompatibilitet	TSXCCY1128 TSXCTY4A TSXCTY2C TSXCFY11 TSXCTY2A TSXCFY21
Kabellengde	3 m
Elektrisk tilkobling	1 isolert kontakt HE10, 20 retninger for modul side Free end with 4 colour-coded wires for PLC side
Ledningsseksjon	0,324 mm ²
AWG måler	AWG 22
Vekt	0,4 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,6 cm
Pakke 1 Vekt	21,0 cm
Package 1 Weight	472,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,9 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	130,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	228,0 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------