

VW3M7102R150

15m kabel til DC bustilkobling imellom forskjellige frekvensomformere ATV320 ATV340 & LEX32 servo drive



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Lexium 32 Altivar Machine ATV340 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Kabel
Produkt eller type komponent	Kabel
Kompatibilitet	Variable speed drive ATV340, 0,75...7,5 kW[RETURN]Variable speed drive ATV320...B[RETURN]Variable speed drive ATV320...C, 0,18...2,2 kW, 200...240 V, enfase[RETURN]Variable speed drive ATV320...C, 0,37...4 kW, 380...500 V, Tre-fase[RETURN]Variable speed drive ATV320...C, 0,75...15 kW, 525...600 V, Tre-fase[RETURN]Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS
Antall pr. sett	1
Tilbehør / separat del betegnelse	Mellom 2 stasjoner

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Kabel-ende åpen
Kabellengde	15 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	27,000 cm
Pakke 1 Vekt	28,000 cm
Package 1 Weight	3,668 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,371 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	102,968 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------