



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Cover plate with fixing frame
Produsert i	RJ45 connector
Monteringsanvisning	Inclined
Antall uttak	2
Type footprint	S-One DPM Keystone
Festemetode	Sneppfeste
Colour	Hvit (RAL 9003)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	20 mm
Høyde	55 mm
Bredde	55 mm
Dybde	11,8 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,600 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	2880
Pakke 2 Høyde	111,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	206,960 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------