



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Renova           |
| Produkt eller type komponent | Montasjeboks     |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | Sett å 5         |

### Komplementær

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Antall hull        | 1 hull    |
| Montering av enhet | Overflate |
| Festemetode        | Skrue     |
| Materiale          | PC/ABS    |
| Dybde              | 35 mm     |
| Diameter           | 83 mm     |

### Miljø

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Standarder          | EN 60670-1                             |
| Produktsertifikater | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FI |
| IP-grad             | IP20                                   |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 3,500 cm   |
| Package 1 Weight         | 30,000 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1        |
| Antall enheter i pakke 2 | 5          |
| Pakke 2 Høyde            | 8,700 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 23,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 8,700 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 293,000 g  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 1600       |
| Pakke 3 Høyde            | 99,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 138,320 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|