



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Complete beacon
Beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direct or tube fixing Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediometer	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
Lyskilde	Innebygget LED, Orange
Type lampe	Protected LED
[Us] merkespenning	24 V AC/DC

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm ² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 47 mA AC/DC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Høyde	139 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Vekt	0,28 kg

Miljø

Forurensninggrad	2
Produktsertifikater	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	15,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,2 cm
Package 1 Weight	286,0 g
Enhetstype pakke 2	S03

Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,704 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

Dimensions



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

