Produktdatablad
Spesifikasjoner

WDE015753
Exxact "rammeløs" lav 3 moduls påveggsboks - Hvit

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Montasjeboks

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Antall hull	3 hull
Colour	Hvit (RAL 9003)
Mulige funksjoner	Mulighet for strekkavlastning og skillevegg Knock-out and fixation holes for wall-box Knock-outs for tubes
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Antall pr. sett	Sett á 5
Høyde	227,0 mm
Bredde	85,0 mm
Dybde	33,0 mm
Kabelinngang	Knock-out

Miljø

Standarder	EN 60670-1 IEC 60884-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,4 cm
Pakke 1 Bredde	8,6 cm
Pakke 1 Vekt	22,7 cm
Package 1 Weight	128 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,2 cm
Pakke 2 Bredde	20,4 cm
Pakke 2 Lengde	23,2 cm
Pakke 2 Vekt	730 g
Enhetstype pakke 3	S04

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antall enheter i pakke 3	45
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	7,627 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL

Garantiperiode

Garanti	18 måneder