



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para conmutador de selección de llave
Nombre corto del dispositivo	9001K
Tipo de operador	Sostenido
Perfil del operador	Conmutador de llave

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0.207 kg
Forma del cabezal de unidad de señalización	Octagonal
Información posición operador	2 posiciones
Tipo de cerradura con llave	Ronis
Número de llaves	455
Posición de retirada de tecla	Izquierda
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Endurancia mecánica	500000 Ciclos
Compatibilidad del producto	9001KA1 lados 1 o 2 9001KA2 lados 1 o 2
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Perfil del operador	Conmutador de llave
Tipo de operador	Sostenido
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	5

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normas	JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520

Certificaciones de producto	NEMA UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	188.0 g
Paquete 1 Altura	4.7 cm
Paquete 1 ancho	6.0 cm
Paquete 1 Largo	9.4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	3.198 kg
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm
Paquete 2 Largo	40.0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------