

Hoja de datos del producto ZCKE66

Características

cabeça int. fim curso ZCKE - atuador de rolamento esférico em aço



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de Producto o Componente	Cabeza int. fim curso
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJD39 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2H7 ZCKJ41 ZCKJ1 ZCKJD31H7 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJD35H7 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H7 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ8H7 ZCKJ11H29 ZCKJ9H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5H29 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ6H7 ZCKJD37 ZCKJ41H29 ZCKJ4H29 ZCKJD39H7 ZCKJ21H7 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJD37H7 ZCKJ7H7 ZCKJD31 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJ11
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Actuador terminal retorno por resorte Metal - tipo de cable: montado sobre cojinete de bolas)
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.7 cm
Paquete 1 Ancho	8.6 cm
Paquete 1 Longitud	4.2 cm
Paquete 1 Peso	145.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	7.324 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------