



#### Osnovne informacije

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Grupa proizvoda              | Easy TeSys         |
| Grupa proizvoda              | Easy TeSys Control |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontaktori         |
| Kratko ime uređaja           | LC1E               |

#### Dopunske informacije

|                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| [I <sub>th</sub> ] dozvoljena termička struja u vazduhu | 50 A (at 55 °C)                                      |
| Moment pritezanja                                       | Upravljačko kolo: 1,2 N.m<br>Kolo napajanja: 2,1 N.m |

#### Okruženje

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dopustiva temperatura u okolini uređaja | -20...70 °C na U <sub>c</sub><br>-60...80 °C storage<br>-5...55 °C radno |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 6,000 cm   |
| Package 1 Width              | 8,500 cm   |
| Package 1 Length             | 9,000 cm   |
| Package 1 Weight             | 457,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02        |
| Number of Units in Package 2 | 24         |
| Package 2 Height             | 15,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 11,272 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06        |
| Number of Units in Package 3 | 384        |
| Package 3 Height             | 75,000 cm  |
| Package 3 Width              | 60,000 cm  |
| Package 3 Length             | 80,000 cm  |
| Package 3 Weight             | 188,352 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |