



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink parking
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Kratko ime uređaja	EVP2
Kompatibilnost grupe proizvoda	EVlink EVlink parking EVF2 stanica za punjenje[RETURN]EVlink EVlink parking EVW2 stanica za punjenje
Opis polova	3P + N za kolo napajanja 1P + N za upravljačko kolo
Način montiranja	Nadzidno Slobodnostojeći
Tip ponude	Standardna
Nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz upravljačko kolo 380...415 V AC 50/60 Hz kolo napajanja
Sistem uzemljenja	TT TN IT
Broj utičnih mesta	1
Tip utičnih mesta	Desna strana: T2 / posrebneni kontakti
Maksimalna struja napajanja	32 A za T2
Maksimalna snaga	22 kW za T2
Sistem kontrole pristupa	Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 14443 Bedž RFID u skladu sa ISO/IEC 15693

Dopunske informacije

Način upravljanja	1 crvena taster, funkcija: stop 1 zelena svetleći taster, funkcija: start/otključan poklopac
Lokalna signalizacija	Na punjenju: 1 LED (zelena) (treptuća) na sa strane Dostupno: 1 LED (zelena) na prednji deo Rezervisano: 1 LED (narandžasta) na prednji deo Greška: 1 LED (crvena) na prednji deo
Veb server	Ugrađen
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera
Visina	625 mm
Širina	400 mm
Dubina	206 mm
Masa proizvoda	20 kg
Boja	Siva (RAL 7016)

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 bez opterećenja u skladu sa IEC 61851-1 IP54 sa opterećenjem u skladu sa IEC 61851-1
IK stepen zaštite	IK10 stanica za punjenje u skladu sa IEC 61851-22 IK10 utičnica u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za rad	-25...50 °C u skladu sa IEC 61851-22
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert u skladu sa IEC 61851-22
Relativna vlažnost	0...95 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,500 cm
Package 1 Width	44,500 cm
Package 1 Length	69,000 cm
Package 1 Weight	15,649 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	67,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	40,000 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da