

# Hoja de datos del producto

## Características

# ZBRM21

Harmony XB5R, caja vacía y práctica para uso móvil, plástico, verde, 1 troquelado



### Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de producto o componente	Caja portátil vacía
Nombre corto del dispositivo	ZBRM
Destino del producto	For XB5R Ø 22 mm control units
Aplicación estación control	Una función

### Complementario

Color de base de la envolvente	Verde - tipo de cable: Pantone 355C)
Color de cubierta	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Material	Policarbonato
Peso del producto	0.11 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK03 acorde a En 50102
Normas	CSA C22.2 No 14 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 300 440-1 EN/IEC 60947-5-1 ETSI EN 301 489-3 UL 508
Certificaciones de producto	ANATEL BT 2006/95/EC CE FCC C-Tick SRRC RSS GOST
Directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética 1999/5/EC - R&TTE directive ((*))

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.400 cm
Paquete 1 Ancho	9.000 cm
Paquete 1 Longitud	21.200 cm
Paquete 1 Peso	139.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32

Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.982 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------