



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja	RSLZ
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 12 V DC Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 24 V DC
Tip kontakata i sastav	1 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Napon preklapanja	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Nazivno ograničenje napona	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V
[ue] nazivni radni napon	< 300 V AC

Dopunske informacije

Grupa proizvoda	RSL_CON_12-24
Oblik pina	Ravni
Raspored klemna	Odvojeni
Povezivanje - priključci	Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Kompatibilnost	RSLZ
Moment pritezanja	< 0.4 N.m za M2.5
Način fiksiranja	Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa	3,6 kV
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Cad ukupna širina	6,2 mm
Cad ukupna visina	78,6 mm
Cad ukupna dubina	95 mm
Masa proizvoda	0,023 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Standardi	IEC 61984 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]GOST
Označavanje	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	10,800 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	7,200 cm
Package 2 Length	10,800 cm
Package 2 Weight	262,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,395 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions




Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2