

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

51207

kontroler - Varlogic - RT6



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EasyLogic
Ime proizvoda	EasyLogic PFC Controller
Kratko ime uređaja	RT6
Tip proizvoda ili komponente	Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom

Dopunske informacije

Broj koraka izlaznih kontakata	6
[us] nazivni napon napajanja	320...460 V AC 50/60 Hz
Struja merjenja	0...5 A
Način rada	Ručno
Tip displeja	4 cifre 7-segmentni LED
Tip merjenja	Faktor snage
Funkcija alarma	5 poslednjih alarma
Tip ulaza	Faza ka fazi Strujni ulaz CT...10000/5 A
Tip izlaza	Slobodni strujni izlazi: 1 A 400 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 2 A 250 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 5 A 120 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 0.3 A 110 V DC Slobodni strujni izlazi: 0.6 A 60 V DC Slobodni strujni izlazi: 2 A 24 V DC
Tip podešavanja	Ciljani $\cos \phi$: 0.85 induktivno...1
Tačnost merjenja	+/- 2 %
Opseg vremenskog kašnjenja	10...1800 s 10...1800 s (pri ponovnom povezivanju)
Sekvenca stepena	1.2.2.2 1.2.4.4 1.2.3.6 1.1.2.4 1.2.3.4 1.1.1.1 Linearna 1.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.4.8
Lokacija za montiranje	Panel U ormanu
Visina	143 mm
Širina	143 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	0,8 kg

Okruženje

Standardi	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61010-1
Ip stepen zaštite	Zadnji deo: IP20 Prednji deo: IP41 u skladu sa IEC 60429
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	18,700 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	957,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,094 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	57,980 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------