


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N18576

Vigi C120 - dodatak diferencijalne zaštite - 3P -
300 mA - klasa A



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko ime uređaja	Vigi C120
Broj polova	3P
[in] nazivna struja	125 A
Tip mreže	AC
Osetljivost diferencijalne zaštite	300 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite	Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite	Tip A

Dopunske informacije

Lokacija uređaja u sistemu	Izvod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	230...415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite	Nezavisna
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Električna veza ka automatskom prekidaču	Zavrtnjima
9 mm redovi	10
Visina	95 mm
Širina	171 mm
Dubina	73 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci 1...35 mm ² fleksibilni Tunelski priključci 1...50 mm ² kruti
Dužina ogoljenog dela žice	15 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-2
Temperatura okoline za rad	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	584,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,111 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------