

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GV3APN01

TeSys GV3 - set okretne ručice - IP54 - crna - za GV3L & GV3P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys TeSys Deca
Kratko ime uređaja	GV3AP
Tip proizvoda ili komponente	Set zakretne ručice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za upravljanje
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Siva

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	GV3P GV3L
Zaključavanje zakretne ručice	Zaključavanje u ON poziciji Zaključavanje u OFF poziciji
Način montaže zakretne ručice	Produžena
Opis opcija zaključavanja	1 do 3 katanca
Udaljenost od zadnjeg dela/vrata	189...300 mm
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	374,0 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	37 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	4,934 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------