

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# KBC16DCB216

Canalis - utična kutija - 16 A - fiksni polaritet  
bez zaštite - plava



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kratko ime uređaja	KBC
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Primena uređaja	Osvetljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	KBB šinski razvod KBA šinski razvod

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...240 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna radna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Polaritet šinskog razvoda	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Polaritet otcepnje kutije	L3 + N + PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa fiksnim polaritetom
Boja ključa	Plava
Standardi	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Širina	168 mm
Dubina	33 mm
Visina	53 mm
Boja	Svetlosiva (RAL 7035)
Masa proizvoda	90 g
Količina po setu	Set od 10

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	101,9 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	6,5 cm
Pakovanje 1 dužina	14 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	3,02 kg

Pakovanje 2 visina	12 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	220
Pakovanje 3 težina	74,94 kg
Pakovanje 3 visina	50 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------