

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KBC16DCB226

Canalis - utična kutija - 16 A - fiksni polaritet  
bez zaštite - plava



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kratko ime uređaja	KBC
Kompatibilnost proizvoda	KBB KBA
Primena uređaja	Osvetljenje

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...240 V
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[ie] nazivna radna struja	16 A pri 35 °C
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Polaritet šinskog razvoda	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Polaritet otcepnje kutije	L2 + N + PE
Tip priključka otcepnje kutije	Sa fiksnim polaritetom
Boja ključa	Plava
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Širina	168 mm
Dubina	33 mm
Visina	53 mm
Boja	Svetlosiva (RAL 7035)
Masa proizvoda	90 g
Količina po setu	Set od 10

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
-------------------	-------------------------------

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	120,0 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	6,5 cm
Pakovanje 1 dužina	14 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	3,2 kg

Pakovanje 2 visina	12 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	280
Pakovanje 3 težina	41,7 kg
Pakovanje 3 visina	85 cm
Pakovanje 3 širina	62 cm
Pakovanje 3 visina	92 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------