

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB45286

Altira - 1 utičnica - 2P+E sa zaštitom -
uzemljenje sa strane - crvena



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 montažni ram OptiLine 70 sa Altira adapterom montažni ram
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	1 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita Crvena sa zaštitom
Nijansa boje	Ploča poklopca: crvena (RAL 3000)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 70 sa Altira adapterom OptiLine 45
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višežični kabl(ovi)
Materijal	PC: mehanizam poklopca
Tretman površine	Antibakterijska
Završna obrada	Saten
Standardi	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,032 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Hidrogen peroksid (H2O2) UV otpornost Ulje Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Benzin Aceton Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	21,500 cm
Package 2 Weight	397,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	12,025 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------