

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR5510002

Easy Styl, utičnica, 2P, 1 modul, krem



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Broj energetskih utičnica | 1 |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P |
| Standard utičnice | Evropski i američki |
| Opis standarda utičnice | Bez kontakta uzemljenja |
| Broj modula | 1 modul |
| Nijansa boje | Krem |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Nazivna struja | 10 A pri 230/250 V AC 50 Hz |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi |
| Materijal | ABS + PC |
| Visina | 51 mm |
| Širina | 22 mm |
| Dubina | 45 mm |
| Masa proizvoda | 0,021 kg |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 19,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 2 cm |
| Pakovanje 1 širina | 3,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 4,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 240 |
| Pakovanje 2 težina | 5,414 kg |
| Pakovanje 2 visina | 24 cm |
| Pakovanje 2 širina | 27 cm |
| Pakovanje 2 visina | 38,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 240 |
| Pakovanje 3 težina | 5,414 kg |
| Pakovanje 3 visina | 24 cm |
| Pakovanje 3 širina | 27 cm |
| Pakovanje 3 visina | 38,5 cm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

