


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH0100371

Asfora - jednopolni prekidač, vijčani priključak, bez rama, antracit



Osnovne informacije

Range	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	Opterećenje za štedljive svjetiljke sa balastom: 100 W
Nijansa boje	Antracit
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Broj prekidača	1
Opseg snage	2300 W
Nazivna struja	10 AX at 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 cable(s) 2.5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krući Jednožični višežični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Screws or claws 51...70 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	43,0 mm
Projektovana dubina	15 mm
Masa proizvoda	0,0617 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda	VDE
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	64,5 g
Pakovanje 1 visina	4,1 cm
Pakovanje 1 širina	7,1 cm
Pakovanje 1 dužina	7,1 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	706,67 g
Pakovanje 2 visina	9,5 cm
Pakovanje 2 širina	18,5 cm
Pakovanje 2 visina	27,6 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	9,021 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.