

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH3300169

TV/R završna utičnica (1dB), bez rama, bronza



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	TV/R utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice	Završetak linije (završna utičnica)
Dodatne informacije za uređaj	Za paralelne razvodne sisteme Za serijske razvodne sisteme
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Broj utičnica	2
Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje	1 dB
Nijansa boje	Bronzana
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Dc struja	Ne
Broj po liniji	1
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal	Bakar
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	39 mm
Projektovana dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,105 kg
Ip stepen zaštite	IP20

Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
------------------	----

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,16 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	14,66 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.