

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH4700121

Asfora - komunikaciona utičnica - RJ45 kat. 6
UTP bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Primena uređaja	Komunikacija
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip oklopa kabla	UTP
Tip komunikacione utičnice	RJ45
Nijansa boje	Bela
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	1
Komunikaciona kategorija mreže	6
Povezivanje - priključci	IDC
Broj kablova	1 kabl(ovi)
Krutost kabla	Kruti
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	48 mm
Projektovana dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,063 kg

Okruženje






Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	64,75 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	727,0 g
Pakovanje 2 visina	9 cm

Pakovanje 2 širina	18,5 cm
Pakovanje 2 visina	27,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	9,271 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------