

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EZ9EUD312

Modularni orman, Easy9 EU, nadgradni, 3x36 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, bela vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Ime proizvoda	Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	12

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	72
Ukupan broj 18 mm modula	36
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 22 izvodi 1 nula (vijčano) sa 22 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² za uzemljenje 11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ² za nula
Kablovski uvod	Bez
Type of door	Puni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[in] nazivna struja	80 A
[ue] nazivni napon	400 V
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Visina	451 mm
Dubina	103 mm
Širina	256 mm
Masa proizvoda	1,65 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Vrata: bela (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Otpornost na vatru	650 °C 30 min) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije	Klasa II

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	46 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	1,650 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	53 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	7,36 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	118 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	88,32 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena